

梱包内容

- アルミバー (両面テープ付き樹脂製バー入り、キャップ付き) . . . 2セット
- ポール . . . 1本 樹脂パーツA (上部連結用) . . . 1個
- ウェイト . . . 1個 樹脂パーツB (下部連結用) . . . 1個

対応バナーサイズ：(W)900(SS120=1,200mm/SR70=700mm)×(H)2,200mm

<p>1. 上下のアルミバーに入っている樹脂製バーを抜き出し、両面テープの離型紙を剥がして、バナー裏面の上下の端に貼り付けます。</p> 	<p>2. アルミバーの溝に合わせて、樹脂バーを貼り付けたバナーをスライドして差し入れます。最後に両サイドにキャップを付けて下さい。</p> 	<p>3.</p>  <p style="text-align: center;">樹脂パーツA ↓ ポール ↓ 樹脂パーツB ↓ ウェイト を連結します。</p>	
<p>4.</p>  <p>樹脂パーツBの先端をアルミバー中央のパーツにはめ込みます。</p>	<p>5. 樹脂パーツAの先端をアルミバー中央のパーツにはめ込みます。</p> 	<p>7. 完成</p>  <p style="text-align: center;">裏面</p> <p style="text-align: center;">表面</p> <p>※商品にはバナーは含まれておりません。</p>	
<p>6.</p>  <p>ポールを回転させて高さを調整します。</p> <p>時計回りでゆるみ、反時計回りで固定できます。</p>			

※注意点 バナーにターポリン等の自重が重い素材を使用すると、前傾し転倒する場合がございます。合成紙 (ユゴ紙)、PET などの軽量素材をご使用下さい。重い素材をご使用の際は、下部連結樹脂パーツの上に別途ウェイト等を設置して下さい。